

Anslut hjulinställningsramen via Wi-Fi


1

Slå på MaxiSys-surfplattan. Tryck på appen **Inställningar** i MaxiSys jobbmeny.



2


Tryck på **Hjulinställningsinställningar** i den vänstra kolumnen. Välj **Hjulinställningsramsanslutning** för att öppna skärmen.



3

Tryck på Wi-Fi-växlingsknappen för att aktivera hjulinställning Wi-Fi. Surfplattan kommer att söka efter tillgängliga enheter. Wi-Fi-funktionen Ramens namn kommer att vara "ADAS", med ett serienummer som suffix. Tryck på lämplig enhet för att ansluta. När en anslutning är upprättad visas anslutningsstatusen "Ansluten".


OBS! Det kan ta upp till 30 sekunder att ansluta surfplattan till en hjulinställningsram. Vänta tålmodigt.



Anslut MaxiSys-surfplattan till ditt Wi-Fi-nätverk


1

Tryck på **Inställningar** > **Hjulinställningsinställningar** och välj **Nätverkskonfiguration** för att öppna skärmen.




2


Tryck på rullgardinsmenyn. Välj ditt Wi-Fi-nätverk och ange ditt lösenord när du uppmanas till det.



3

Tryck på knappen **Anslut** för att ansluta till det valda Wi-Fi-nätverket. När anslutningen är korrekt visas ett bekräftelsemeddelande.





	DATUM	BESKRIVNING

Vika

Vika

färg	Anmärkning
	Tolerans: ±2 mm

Obs: Designavdelningen anger ingen leveranstid. Den önskade effekten ska överensstämma med referensprovet.

 Autel Robotics Corp.	TITEL: Snabbguide	
Autel Intelligent Technology Corp. Ltd.	DRA: Guan	
Dessa ritningar och specifikationer tillhör AUTEL och får INTE reproduceras, kopieras eller användas på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från AUTEL.	ENHETER: 210x285 mm	
PROJ 	CHWD: Jingcheng Wu Shaoyi	
	STAD:	
	APPD: Wang Yongshuai	
	ARR: 1 AV 1	
	PRODUKT: IWA500	
	AVSLUTA:	
	MASSA (kg):	
	SKALA:	
	MATERIAL: 120 g bokpapper	