


Подключите раму для регулировки развала-схождения колес через Wi-Fi.


1

Включите планшет MaxiSys. В меню заданий MaxiSys нажмите «Настройки».



2


В левой колонке нажмите «Настройки развала-схождения». Чтобы перейти к следующему экрану, выберите «Подключение рамы для развала-схождения».



3

Нажмите переключатель Wi-Fi, чтобы включить Wi-Fi для регулировки развала-схождения колес. Планшет начнет поиск доступных устройств. Wi-Fi Название устройства будет "ADAS" с добавлением серийного номера. Коснитесь соответствующего устройства для подключения. После установления соединения в статусе подключения отобразится следующее: «Подключено».


Примечание: Подключение планшета к стенду для регулировки развала-схождения может занять до 30 секунд. Пожалуйста, подождите.



Подключите планшет MaxiSys к вашей сети Wi-Fi.


1

Нажмите «Настройки» > «Настройки развала-схождения» и выберите «Конфигурация сети», чтобы открыть соответствующий экран.




2


Нажмите на выпадающий список. Выберите свою сеть Wi-Fi и введите пароль, когда появится соответствующий запрос.



3

Нажмите кнопку «Подключиться», чтобы подключиться к выбранной сети Wi-Fi. После успешного подключения появится подтверждающее сообщение.





7		8
ДАТА	ОПИСАНИЕ	

ЦВЕТ	Примечание
	Допуск: ± 2 мм

			AUTEL Autel Robotics Corp.		Краткое руководство			
Autel Intelligent Technology Corp, Ltd.								
Данные чертежа и технические характеристики являются собственностью компании AUTEL и не могут быть использованы, скопированы или воспроизведены кем-либо без предварительного разрешения и согласия компании AUTEL. ПРОЕКТ			ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Гуань	ЭДРИНГ	210x285 MM	Имя чертежа	
			ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Цзинчэн У Шаоли				AUT62061832
			ГОРОД		ВАСКАРИЯ			НОМЕР ДЕТАЛИ
			АДРЕС	Ван Юншуй	ШАОЛИ			
			ИЗГОТОВИТЕЛЬ	1 шт	1	ПРОДУКТ	IWA500	Материал
ТУМ								
0-6	0,10	0,05						
6-30	0,15	0,10						
30-120	0,25	0,15						
120-300	0,35	0,20						
300-600	0,50	0,25						
600-1200	0,60	0,30						
>1200	0,80	0,50						
ANG.	1 -	30°						